



### Etichette per l'identificazione di pannelli di controllo, trasferimento termico

- Helatag 880 (Giallo opaco), rimovibile
- Helatag 1211 (Giallo lucido) per superfici ruvide


La speciale formulazione delle etichette adesive consente di ottenere i migliori risultati di stampa utilizzando le stampanti a trasferimento termico. La gamma di materiali e ribbon di stampa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utilizzatori. Mediante il software professionale TagPrint Pro è possibile progettare e stampare etichette in maniera immediata, in pochi e semplici passaggi.

#### Caratteristiche del prodotto

- Adatte all'etichettatura di quadri elettrici
- Eccellenti prestazioni di stampa utilizzando il ribbon TT822OUT
- Da stampare con TT4000+ e TT430 per i risultati migliori
- Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro



Identificazione di un quadro elettrico.



<b>MATERIALE</b>	Materiale 880, Vinile, giallo opaco (YE), rimovibile
<b>Temp. di esercizio</b>	da -40°C a +80°C
<b>Temp. di applicazione</b>	da +10°C
<b>Adesivo</b>	Acrilico
<b>Spessore foglio (µm)</b>	80 µm
<b>Proprietà chimiche materiale</b>	Buona resistenza all'acqua, agli olii e alla maggior parte dei solventi.
<b>Ribbon consigliato</b>	TT822OUT



<b>MATERIALE</b>	Materiale 1211, Vinile (PVC), giallo lucido (YE)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -20°C a +80°C
<b>Temp. di applicazione</b>	da +5°C
<b>Adesivo</b>	Acrilico
<b>Spessore foglio (µm)</b>	83 µm
<b>Proprietà chimiche materiale</b>	Resistente ad acqua, alcol, olii, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, sali ed alcali.
<b>Ribbon consigliato</b>	TT822OUT



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG15-09TE-880-YE	15,0	9,0	89,0	5	10.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12174
TAG16-06TE-880-YE	16,5	6,0	101,6	5	20.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12172
TAG19-11TE-880-YE	19,0	11,0	89,0	4	10.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12175
TAG20-08TE-880-YE	20,0	8,0	101,6	4	10.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12173
TAG38-11TE-880-YE	38,0	11,0	85,1	2	5.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12176
TAG56-22TE-880-YE	56,0	22,0	62,0	1	2.000	Giallo opaco (MTYE)	596-12177

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG15-09TE-1211-YE	15,0	9,0	89,0	5	10.000	Giallo lucido (GSYE)	596-21211
TAG16-06TE-1211-YE	16,5	6,0	101,6	5	20.000	Giallo lucido (GSYE)	596-01211
TAG19-11TE-1211-YE	19,0	11,0	89,0	4	10.000	Giallo lucido (GSYE)	596-31211
TAG20-08TE-1211-YE	20,0	8,0	101,6	4	10.000	Giallo lucido (GSYE)	596-11211
TAG38-11TE-1211-YE	38,0	11,0	85,1	2	5.000	Giallo lucido (GSYE)	596-41211
TAG56-22TE-1211-YE	56,0	22,0	62,0	1	2.000	Giallo lucido (GSYE)	596-51211

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.