

FTP-3F/14 4U - 测试插头



1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头，标称工作电压: 400 V，额定电流: 20 A，位数: 14，接线方式: 电缆端头，额定接线容量: 2.5 mm²，颜色: 灰色



商业数据

订货号	1029268
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6114
产品关键代码	BE6114
目录页面	页码651 (C-1-2019)
GTIN	4055626531243
单件重量 (含包装)	757.5 g
单件重量 (不含包装)	757.5 g
原产地	PL

FTP-3F/14 4U - 测试插头

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>



技术数据

产品属性

产品类型	测试插拔式端子
位数	14

电气特性

额定条件下的最大功耗	1.02 W
------------	--------

连接数据

额定横截面	4 mm ²
测试插座扭矩	0.5
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面 , 柔性[AWG]	20 ... 14 (按IEC标准修订)
标称电流	20 A
最大负载电流	20 A
额定电压	400 V
额定横截面	2.5 mm ²

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PC

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

FTP-3F/14 4U - 测试插头


1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>



图纸

电路图



FTP-3F/14 4U - 测试插头



1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>



CSA

认证ID: 13631



cUL认证

认证ID: FILE E 60425

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	-	-
使用组 C	300 V	30 A	-	-
使用组 F	400 V	30 A	-	-



UL认证

认证ID: FILE E 60425

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	30 A	-	-
使用组 C	300 V	30 A	-	-
使用组 F	400 V	30 A	-	-

FTP-3F/14 4U - 测试插头



1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FTP-3F/14 4U - 测试插头

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029268>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	960cc23d-589c-4128-8837-83041e6567a6

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn