


## Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 400 1520
规格	Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09454001520">https://harting.com/09454001520</a>

### 标识

类别	插芯
原件	数据连接器
规格	RJ 工业 I RJ45 Gigalink 连接器套

### 版本

接线方式	刺破接线
公母类型	公头
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8

### 技术参数

导体截面积	AWG 28 ... AWG 24
线芯外径	1 mm
传输特性	Cat. 6A E_A 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
--------	-----------

## 材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95facc739bf
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	20 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140060005
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552