



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome del prodotto	Spacial SM
Tipo di prodotto o componente	Cassetta compatta
Applicazione	Multifunzione
Tipo accessorio d'installazione	Armadio
Composizione dispositivo	1 Sistema di blocco per Porta sinistra 1 corpo 1 piastra passacavo 1 piastra di montaggio 1 sistema di chiusura con maniglia per porta 4 staffa per piastra di montaggio 2 porta
Parti rimovibili	Porta fissato con viti per cerniera Staffa per piastra di montaggio fissato con viti Piastra di montaggio fissato con viti per staffa piastra montaggio
Altezza nominale cassetta	2000 mm
Larghezza nominale cassetta	1600 mm
Profondità nominale cassetta	400 mm

Caratteristiche tecniche

Numero di porte	2 su fronte
Apertura porta	Sinistra 120 ° Destra 120 °
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Tipo di corpo	Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Tipo di piastra passacavo	Standard
Entrata cavo	1 ingresso

Materiale	Lamiera zincata per piastra di montaggio Lamiera di acciaio per corpo Lamiera di acciaio per porta Zama per cerniera
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore : grigio RAL 7035 Maniglia : nero RAL 9005
Accessibilità per uso	Anteriore

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	BV DNV UL
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile Profilo ambientale
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------