

WSFP 8

Item No: T0052812299N



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	10 sec
Baril	T0058744710
Extraction directe intégrée	T0052812699
Pouvoir	80 W
Technologie d'élément chauffant Silver Line	Oui
Plage de température (en fonction de l'outil)	50 - 450°C
Plage de température °C	50 - 450°C
Plage de température °F	150 - 850 °F
Type de pourboire	LT
UPC	4003019409617