

Fluke i5sPQ3、5 A 交流电流钳表、3 件装



主要特性

- 低精度电流钳表可测量高达 5A 的交流电
- 紧凑外形方便运输和存储；钳表尺寸只有 116 x 43 x 23 mm (4.6 x 1.7 x .9 in)
- 无需切断电路便能获得准确的读数
- CAT III 600 V（仅适用于绝缘导线）

产品概述: Fluke i5sPQ3、5 A 交流电流钳表、3 件装

3 件装 i5s 电流钳表专为提供低电流精度而设计，同时能对二次变流器进行测量。节省成本的 3 件装电流钳表特别适合与 Fluke 434 或 Fluke 435 等三相工具配套使用。

产品规格: Fluke i5sPQ3、5 A 交流电流钳表、3 件装

技术规格	
额定电流范围	5 A
连续电流范围	10 mA 至 6 A
最大无损电流	70 A



最低可测电流	10 mA	
基本准确度		48 Hz 至 65 Hz
	10 mA 至 1 A	1% + 5 mA
	1 A 至 5 A	1%
可用频率	40 Hz 至 5 kHz	
输出值	400 mV/A	
输入负载阻抗	并联阻抗 > 1 MΩ，最高 47 pF	
峰值系数	≤ 3，测量准确度提高 0.7%	
安全规格		
安全等级	按照 IEC/EN61010-1 为 CAT III 600 V 级，污染等级 2	
最大电压	600 V AC	
机械和通用规格		
保修期	1 年	
最大可测导线直径	15 mm	
输出电缆长度	2.5 m	
BNC 适配器	是	
随附 BNC 转香蕉接头适配器	否	

型号



Fluke i5sPQ3

i5sPQ3、5 A 交流电流钳表、3 件装



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
11/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229