

VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11耦合连接器



1656356
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1656356>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ11插座，模块化系统（Keystone），6芯，不带屏蔽



商业数据

订货号	1656356
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNACB
产品关键代码	ABNACB
目录页面	页码289 (PC-2011)
GTIN	4046356029803
单件重量（含包装）	8.4 g
单件重量（不含包装）	6.29 g
原产地	DE

VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11耦合连接器



1656356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1656356>

技术数据

产品属性

产品类型	孔式插芯
位数	6
插槽数目	1
型号	孔式
屏蔽	无

电气特性

额定电压(III/3)	60 V
传输特征(类别)	CAT3

材料规格

阻燃等级,符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	金
接触件载体材料	热熔塑料

连接器

连接1

类型	孔式 直头 RJ11
屏蔽	无
手柄颜色	黑色
插/拔周期	> 500
保护等级	IP20

连接2

类型	孔式 直头 RJ11
屏蔽	无
插/拔周期	> 500
保护等级	IP20

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度(运行)	-20 °C ... 70 °C

VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11耦合连接器



1656356
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1656356>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11耦合连接器



1656356
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1656356>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn