

Station d'Accueil USB4 pour 3 Écrans, HDMI ou DisplayPort 4K 60 Hz, Charge d'Ordinateur Portable 100 W, 2,5 GbE, Station d'Accueil Multi-Écrans USB-C, Sans Pilote

N° de produit: 150UE-USB4DOCKTRIPLE



Étendez votre espace de travail avec une station d'accueil haute performance offrant une sortie triple écran 4K à 60 Hz, un réseau Ethernet 2,5G et une connectivité étendue pour vos appareils, le tout via une seule connexion USB4 ou Thunderbolt 4.

Connectez jusqu'à trois écrans 4K à 60 Hz via un seul port USB4 ou Thunderbolt 4, en exploitant pleinement les capacités du GPU sans logiciel ni compression. Améliorez votre productivité grâce au réseau 2,5GbE rapide, prenant en charge le démarrage PXE et le réveil par le réseau (Wake-on-LAN) pour des déploiements gérés par l'IT simplifiés.


La station d'accueil propose trois sorties vidéo (HDMI ou DisplayPort), quatre ports USB-A (10Gbps), deux ports USB-C (10Gbps et 5Gbps), et fournit jusqu'à 100 W de charge pour l'hôte. Un adaptateur secteur de 180 W garantit que tous les ports fonctionnent à pleine capacité.

Installation sans pilote avec prise en charge native de Windows et ChromeOS. Des fentes de verrouillage intégrées ainsi que des options de montage VESA ou sur surface (accessoires vendus séparément) assurent une installation sécurisée et flexible.

Les outils de connectivité StarTech.com offrent des utilitaires pratiques pour faciliter la gestion des appareils et améliorer la productivité dans les environnements informatiques modernes. Avec des fonctionnalités comme le transfert d'adresse MAC, le basculement automatique du Wi-Fi et la surveillance des périphériques USB, le logiciel aide les équipes IT à simplifier les déploiements et à renforcer la sécurité dans divers environnements.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez trois écrans 4K pour améliorer votre productivité grâce à des bureaux étendus permettant le multitâche dans les environnements professionnels et bureautiques
- Prise en charge des moniteurs haute résolution pour la conception graphique, le montage vidéo, la modélisation 3D et d'autres tâches créatives nécessitant des images détaillées
- Simplifiez les connexions dans les applications de travail à domicile grâce à un seul câble pour l'alimentation, l'affichage et les périphériques, ce qui facilite l'installation et la désinstallation des postes de travail

Spécifications techniques

- **TRIPLE 4K60 VIA USB4** : Connectez jusqu'à trois écrans 4K 60 Hz via un seul port USB4 ou Thunderbolt 4 avec une vidéo non compressée alimentée par le processeur graphique natif de votre PC; Gérez des flux de travail exigeants sans compression logicielle
- **DÉPLOIEMENT SANS PILOTE** : Plug-and-play sur Windows et ChromeOS, sans pilote ni logiciel à installer (non compatible macOS); Conçu pour des déploiements évolutifs sans intervention dans les espaces de travail partagés, environnements d'entreprise et BYOD
- **ETHERNET 2,5 G POUR UNE MISE EN RÉSEAU HAUT DÉBIT** : Transférez des fichiers volumineux ou travaillez directement à partir du cloud grâce à une connexion 2,5 GbE; Prend en charge le démarrage PXE et le WoL pour les déploiements gérés par le service IT
- **MONTAGE ET SÉCURITÉ** : La station d'accueil est équipée de slots de verrouillage pour une sécurité optimale; Elle prend en charge le montage en surface ou VESA (accessoires de montage vendus séparément : SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT** : Nos docks sont testées en laboratoire d'innovation afin de garantir une fiabilité et une compatibilité multiplateforme; Conçues pour prendre en charge les déploiements à grande échelle, les mises à niveau vers Windows 11

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB4 (40Gbps)
Type de bus	USB4 (40Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Normes de l'industrie	USB4 (40Gbps) USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) USB Power Delivery 3.0 Spécification de Chargement de la Batterie USB 1.2
ID du chipset	VIA - VL830 VIA - VL163 VIA - VL162 VIA - VL105 Realtek - RTL8156BS Realtek - ALC4030U Parade - PS8469 Realtek - RTD2188

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40Gbps

Résolutions numériques max. DisplayPort:
3840x2160 @ 144hz

HDMI:
3840x2160 @ 60hz

Type et débit USB4 - 40 Gbit/s

Prise en charge UASP Oui

Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

USB-C (18W)

Réseaux compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps

PXE Oui

Prise en charge duplex complet Oui

MTBF 10 000 Heures

Connecteur(s)

Ports externes	3 - DisplayPort
	3 - HDMI
	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
	1 - RJ-45
Connecteurs hôte	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, 11, 11 ARM
	ChromeOS

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	110V-240V AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	9
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Consommation électrique	180W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	8.3 in [210 mm]
Largeur du produit	3.8 in [9.5 cm]
Hauteur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Poids du produit	15.6 oz [443 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	9.3 in [23.5 cm]
Largeur du Colis	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.9 in [9.9 cm]

Poids brut	3.0 lb [1.4 kg]
------------	-----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
	1 - Câble Hôte USB4 de 1m
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (UE, R.-U.)
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis