Fiche produit

Trieur horizontal 3 compartiments A4

Références	335901	**Quantité d'unité de vente**	1 Pièce
Couleur	Noir	**EAN à l'unité de vente**	4005546989426
Conditionnement	1 Pièce	**Poids brut de l'emballage**	1994 G
Code EAN du produit	4005546989426	**Pays d'origine**	CN





Logos et récompenses

Description produit

- Trieur horizontal pour faciliter le tri de documents
- Avec 3 compartiments et fenêtres d'étiquettes latérales
- Pour documents au format A4/Folio
- Compartiment de rangement en tôle d'acier revêtue par poudre
- Fixation murale possible

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	365
Hauteur extérieure (mm)	205
Dimension extérieure profondeur / longueur	253 mm

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Trieur horizontal 3 compartiments A4

Format / Format (pour)	A4-C4, Folio
Orientation Format	Paysage
Marque	DURABLE
Largeur (mm)	358
Hauteur (mm)	66
Profondeur (mm)	251
Nombre de sections	3
Empilable	Non
Fente encastrée pour un accès facile	Non
Panneau frontal	Biseauté
Fenêtre d'étiquetage	Oui
Fenêtre d'étiquetage avec inserts interchangeables	Oui

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181