

SCIE CIRCULAIRE MÉTAL XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS 184 MM - POWERSTACK

PERFORMANTE

- Profondeur de coupe et puissance avec moteur brushless
- Coupe nette pour diminuer le besoin d'ébavurage
- Collecte des copeaux au fur et à mesure de la coupe

PRATIQUE

- Fenêtres de visualisation avec lumière pour une visibilité nette de la lame
- Sabot en acier inoxydable avec repères de mesure
- Protection optimisée pour une meilleure visibilité de la lame
- Protège lame supérieure facile à enlever pour surveiller le niveau des copeaux récoltés

PRÉCISE

- Réglage de la profondeur de coupe pour s'adapter à toute application
- Réglage de la protection arrière pour les profils irréguliers et en plongée

ERGONOMIQUE pour un max de contrôle

- Équilibrée, légère (pièces en magnésium)
- Poignée arrière surmoulée pour une adhérence maximale et une hausse de contrôle
- Poignée avant ergonomique

SÉCURISÉE

- Bouton de verrouillage poussoir pour empêcher les démarrages accidentels
- Changement lame rapide et facile



Tension	18 V
Type de moteur	Moteur BL61x30
Diamètre de la lame	184 millimètre
Taille de l'arbre	20 millimètres
Vitesse à vide	3900 tr/min
Efficacité de la collecte des copeaux	75 % @ DOC complet
Poids (hors batterie)	4,8 kg



Livrée coffret TSTAK - 2 Batteries 18V 5Ah Powerstack (DCBP518) - Chargeur (DCB1104) - Lame 48 dents (TCT)

DCS383H2-QW

5 035 048 808 108