

K
KLIPPON K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。

魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒，能满足各种应用要求。多种铝制外壳，可满足客户不同的应用要求。

产品主要具备以下优点：

- 提供 2 种不同的表面：自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种密封圈，硅胶或氯丁橡胶
- 19 种不同尺寸，所有螺钉头为梅花状
- 安装孔位于密封区域外
- IP66、IP67 和 IP68 防护级别
- 高达 10 焦耳的抗冲击强度
- 通过认证：ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社
- 合金材料防盐水
- 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。

Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量

魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒，能满足各种应用要求。多种铝制外壳，可满足客户不同的应用要求。

产品主要具备以下优点：

- 提供 2 种不同的表面：自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种密封圈，硅胶或氯丁橡胶
- 19 种不同尺寸，所有螺钉头为梅花状

- 安装孔位于密封区域外
- IP66、IP67 和 IP68 防护级别
- 高达 10 焦耳的抗冲击强度
- 通过认证：ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社
- 合金材料防盐水
- 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头

订货数据

类型	KLIPPON K4
订货号	0342300000
版本	接线盒, 铝材质 AISi12, 82 mm, 72 mm, 130 mm
GTIN (EAN)	4008190054991
最小包装数	1 个
导轨安装	8000004138 8000004139
非导轨安装	1910060000

K KLIPPON K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	72 mm	宽度	130 mm
高度	82 mm	安装宽度	98 mm
安装尺寸 - 高度	68 mm	重量	620 g
净重	633 g		

上方 / 下方可联接电缆接头数量

M 12	5	M 16	3
M20	2	M25	2
外壳侧面	左方, 右方		

右侧可联接电缆接头数量

M 12 (2)	2	M 16 (2)	2
M 20 (2)	1	M 25 (2)	1
M 32 (2)	1	外壳侧面	左方, 右方

垂直装配

WDU 10 ZDU 10 (2)	1x2	WDU 2.5 ZDU 2.5 IDU 2.5 (2)	1x5
WDU 4 ZDU 4 (2)	1x4	WDU 6 ZDU 6 (2)	1x3

左侧可联接电缆接头数量

M12 (3)	2	M16 (3)	2
M20 (3)	1	M25 (3)	1
M32 (3)	1		

水平装配

WDU 2.5 ZDU 2.5 IDU 2.5	*	WDU 4 ZDU 4	*
-------------------------	---	-------------	---

通用参数

应用领域	过程行业, 运输业, 轮机工程, 包装工业, 港口设备, 机械结构	材料	铝材质 AlSi12
密封圈材料	氯丁橡胶	表面处理	未处理的
最低操作温度	-40 °C	最高操作温度	85 °C
抗冲击力	10.00 J	防护等级	IP 66, IP 67, IP 68, NEMA 4, NEMA 4x
提示: 保护类型	IP68 (t=72h, h=1m)	接线盒固定	孔 5 mm
盒盖固定	M4 带槽不锈钢梅花头螺丝	固定	螺纹孔 M5

分类

ETIM 3.0	EC000058	UNSPSC	31-26-15-02
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07		

检测报告

证书号 (GERMLLOYD)	44536-07	证书号 (MARITREG)	09.04040.250
证书号 (cULus)	E197061		

K
KLIPPON K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

产品说明

订货数据提示文字	有些情况下油漆外壳可能会有颜色偏差。**按需配送时间。
技术数据	采用安装导轨目的是为了直接安装。 采用接线端子安装是为了使距离每个安装导轨端的距离为 10 mm。 订购建议： TS 35 安装导轨（螺钉端子） WDU 2.5 1020000000 / (弹片联接端子) ZDU 2.5 1608510000 *安装带接线端子的接线盒时，请参阅接线端子目录或SAK 系列。水平安装时，我们推荐使用BK 6 或 BK 6 CRN (0625220000)。水平安装内部设备时，无需预先确定接线盒内的安装点组。
附件	组件还包含安装材料（如要求）。每个纵向侧一个铰链

认证

认证	   
ROHS	一致

K
KLIPPON K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

