



Pushing Performance
Since 1945

M23 HBM front female Pg13,5



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 100 0374
规格	M23 HBM front female Pg13,5
浩亭电子目录	https://harting.com/09151000374

标识

类别	上壳/底座
系列	圆形连接器 M23
标识	Signal
上壳/底座类型	面板安装底座
上壳/底座介绍	正面安装

版本

尺寸	M23
固定	螺纹 Pg 13.5
锁定类型	螺钉锁扣
详细资料	用于母插芯 不兼容 ComLock

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态 IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653 锁定状态

材料特性

材料 (上壳/底座)	铜 - 锌合金
表面 (上壳/底座)	镀镍
材料(密封件)	NBR
颜色(密封件)	黑色
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	5
净重	42.4 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140184138
eCl@ss	27440224 圆形连接器外壳
ETIM	EC003556
UNSPSC 24.0	39121405