

**RASEY50-XL-N** [🔗](#)**Palier à semelle**

Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	200 mm	Longueur totale
H 2	115 mm	Hauteur
≈m	2,66 kg	Poids

Cotes de montage

J	158 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Largeur (rainure)
N 1	23 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
A ₁	34 mm	Largeur (tête)
H ₁	21,5 mm	Hauteur (base)
B	51,6 mm	Width
S ₁	32,6 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

ASE10	Corps de palier
GYE50-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK10	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.