




Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 figure à titre d'exemple



Application	
Application	Répartition de la tension AS-i et de l'alimentation 24 V externe sur connecteur femelle M12
Données électriques	
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Sorties	
Technologie	AS-i; (24V)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	89
Matières	boîtier: PBT / PC
Couple de serrage [Nm]	1,65
Accessoires	
Accessoires en option	terminaison pour câble plat: E70413
	Bouchon thermorétractable: E70113



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Remarques	
Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR; Couple de serrage: ...1,65 Nm

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +