

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - 外壳螺钉连接



1412506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412506>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

外壳螺钉连接，孔式，M8，板后安装，M12 x 1，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %)
产品编号：1239003



优势

- 采用两件式的插头式设备连接器，降低了安装成本
- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 高效PCB组件：用于SMT焊接的两件式连接器

商业数据

订货号	1412506
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQHBI
产品关键代码	ABQHBI
GTIN	4046356989114
单件重量（含包装）	8.005 g
单件重量（不含包装）	7.802 g
原产地	DE

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - 外壳螺钉连接



1412506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412506>

技术数据

说明

订货信息:

供货范围包括锁紧螺母。

产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M8

材料规格

标识材料	铜镀镍
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	FKM

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座螺纹类型	M8

环境和真实条件

环境条件

防护等级(安装后)	IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

安装

安装类型	板后安装 M12 x 1
------	--------------

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - 外壳螺钉连接



1412506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412506>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - 外壳螺钉连接



1412506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412506>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	a8a649e8-a5d6-4d64-a20c-d57c1105c092

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn