


E12430



Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS0002H04



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage T
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie total [A]	12
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	242,7
Dimensions [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières	PP
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	zamac, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12430



Câble avec prise femelle


ADOGD040ZDS0002H04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 6,75 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc