

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: Ex，电缆外径 21 mm ... 35 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M50 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

优势

- 防尘盖，用于存放和运输时提供防尘防护。
- 防风雨密封材料
- 无卤素

商业数据

订货号	1415146
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DDX
产品关键代码	AF7DDX
目录页面	页码651 (C-3-2019)
GTIN	4055626037905
单件重量 (含包装)	362.733 g
单件重量 (不含包装)	342.4 g
原产地	DE

技术数据


产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	Ex
导线数	1
制造厂家	WISKA
制造商分配	EMSKE-L 50
屏蔽	无

Ex数据

可使用的电缆类型	用于非铠装电缆
适用于EX应用	是

尺寸

尺寸图	
	
长度	57 mm
连接螺纹长度	15 mm
孔径	50.1 mm ... 50.3 mm
接合螺母扳手规格	55 mm
扳手规格, 支架	55 mm
六边形角度尺寸	61 mm
连接侧螺纹类型	M50 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	30 Nm (支持)
------	------------

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料 压缩环	PA
密封材料 电缆密封件	EPDM
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆外径	21 mm ... 35 mm
------	-----------------

环境和真实条件

G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S - 电缆密封

1415146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415146>



环境条件


保护等级	IP66
	IP68 (5 bar / 0.5 h)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 75 °C (静态)

认证

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEx	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

图纸

尺寸图



G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S - 电缆密封

1415146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415146>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415146>



cUL认证

认证ID: E179850



UL认证

认证ID: E179850



EAC Ex

认证ID: RU C-DE.HA67.B.00120



GL

认证ID: 20259-04 HH



IECEx

认证ID: IECEx PTB 13.0027X



ATEX

认证ID: PTB 04 ATEX 1112 X

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140802

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S - 电缆密封

1415146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415146>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	12d97f68-4618-4387-b328-22a988ed1fd0

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn