

C-RC 240/M12 DIN - O型电缆端头

3240135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240135>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

环形电缆插针，不带绝缘，240 mm²，M12



优势

- CRIMPFOX-RC...系列压线钳具有出色的压接性能
- 硬焊接的压接部位具有出色的抗拉性能
- 不带绝缘套管的环形电缆插针用高品质镀锡电离铜制成，有很好的抗腐蚀性能

商业数据

订货号	3240135
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BH3422
产品关键代码	BH3422
目录页面	页码491 (C-3-2019)
GTIN	4046356453523
单件重量（含包装）	156.95 g
单件重量（不含包装）	149.54 g
原产地	CN

C-RC 240/M12 DIN - O型电缆端头

3240135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240135>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	根据DIN 46234标准设计
	钎焊
	镀锡

尺寸

尺寸图	
宽度	38 mm
套管长度	75 mm
绝缘套管长度	32 mm
最大剥线长度	35 mm
自中心到绝缘套管的距离	24 mm
最小材料厚度	4 mm
绝缘套环内部尺寸	23.5 mm
内部尺寸	
内径	13 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡

机械特性

技术数据	
套管长度	75 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	110 °C

标准和规范

根据标准设计	DIN 46234
--------	-----------

C-RC 240/M12 DIN - O型电缆端头


3240135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240135>



图纸

尺寸图



C-RC 240/M12 DIN - O型电缆端头

3240135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240135>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 240/M12 DIN - O型电缆端头

3240135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240135>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn