

Gants d'examen en nitrile noir pour une protection des mains contre la saleté et une prise en main supérieure

- Masque les taches :** la couleur noire des gants d'examen MICROFLEX® 93-852 masque la saleté tout en améliorant la visibilité des objets de couleur claire.
- Meilleure adhérence :** la conception entièrement texturée et non moussante de ces gants en nitrile sans poudre ni silicone leur confère une adhérence supérieure.
- Une protection éprouvée :** Ces gants d'examen médical sont approuvés pour une utilisation contre le fentanyl et l'acide gastrique (vomi), ce qui garantit qu'ils conviennent aux situations d'overdose dangereuses. Ils sont également conformes aux normes de résistance chimique EN ISO 374 Type B pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Une véritable polyvalence :** Ces gants conviennent à diverses applications et sont notamment utilisés par les mécaniciens automobiles, les agents d'entretien et les forces de l'ordre.
- Conforme à la législation sur la manipulation des aliments :** Idéal également pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement

Remarques

Recommandé pour

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipements robotiques
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Réparation de moteurs et transmissions
- Remplacement de pneus
- Entretien/Maintenance des équipements et mobilier de laboratoires
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
- Inspection (saisie, vérification et marquage)

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériaux	Nitrile
Surface externe du gant	Entièrement adhésivée
Normes de contrôle	ISO 13485:2003
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 1193, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Robuste
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC) Dibutyldithiocarbamate de zinc <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai	
Longueur (mm/pouces)	245 / 9,6	ASTM D3767,EN 420	
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151,EN 455-2	
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420	
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.15 / 5.9	ASTM D3767,EN 420	
AVANT VIEILLISSEMENT		APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	600	500	ASTM D412
Force à la rupture (N)	7	6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100	93852110

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

The Ansell logo, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font with a green swoosh underneath.