

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1671360

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12，编码: A，与 孔式 直头 M8，编码: A 和 孔式 直头 M8，编码: A，电缆长度: 3 m

商业数据

订货号	1671360
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1COA
产品关键代码	AF1COA
目录页面	页码250 (C-2-2019)
GTIN	4017918135195
单件重量 (含包装)	129.12 g
单件重量 (不含包装)	123.6 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	带电缆的分配器
应用	标准
位数	3
出线口编号	2
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

连接数据

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
	0.2 Nm (M8 连接器)

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU
螺钉连接材料	锌铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I_N	4 A

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	------------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
防插错编码类型	A

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1671360

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

连接2

类型	孔式 直头 M8
防插错编码类型	A

连接3


类型	孔式 直头 M8
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	3 m
------	-----

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图



电缆重量	18 kg/km
UL AWM	20549 / 10493 (80°C/300 V)
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	32x 0.10 mm
AWG, 信号线	24
导线横截面	3x 0.25 mm ² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1.17 mm ±0.02 mm
电缆外径	3.60 mm ±0.15 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	棕色、蓝色、黑色
厚度, 绝缘	≥ 0.21 mm (线芯绝缘)
厚度, 外部护套	大约 0.50 mm
总绞线	3线, 绞合
绞线长度, 总绞线	40 mm
最大导线电阻	≤ 78 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 GΩ*km (20 °C时)
额定电压, 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径, 固定式安装	18 mm

最小弯曲半径，移动式安装	36 mm
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 44 mm，横向轨迹: 10 m，横向速度: 3 m/s，加速度: 10 m/s²
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀
	好的抗酸，碱溶液及溶剂性
	耐盐水
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
	IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101
标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104


图纸

尺寸图




M12 针式 x 1, Y型分配器

尺寸图




M12 孔式 x 1, 直头

示意图




Y型M12针式连接器引脚分配, 4芯, A编码, 插头侧视图

示意图



M8孔式引脚分配，3芯，插座侧视图

电路图



M 12 针式/M8 孔式的触点分配

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1671360

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

 UL 认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1671360

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ECLASS-13.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1671360
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1671360>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.745千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn