

DCH072L2-QW

Perforateur SDS-plus XR 12V 3Ah Li-Ion Brushless 1.1J

5035048741900



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J Régime à vide (tr/min) : 0-910 Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 13/14/10 Cadence de frappe (cps/min) : 0-4600 Niveau de vibrations (m/s²) : 9.7

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Moteur brushless pour plus d'autonomie et de durabilité
- Force de frappe 1,1 J, cadence de frappe 0-4280 cps/min, vitesse à vide 0-910 tr/min, idéal pour le perçage de trous de fixation dans le béton, la brique et la maçonnerie de 4 mm à 14 mm
- Lampe LED avec temporisation pour éclairer la zone de travail et améliorer la visibilité
- Fait partie de la plateforme XR 12V, un système de batteries performantes, facilement rechargeables et très compactes

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries (x2)
- Chargeur (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Clip ceinture (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 13 mm
 - Capacité de la batterie [Impérial] : 3.0 Ah
 - Poids (y compris la batterie) : 1.9 Kg
 - - Capacité de perçage (métal) : 10 mm

