

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，6-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，自由出线，与 孔式 直头 M8，编码: A，电缆长度: 5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件

商业数据

订货号	1522215
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1BGA
产品关键代码	AF1BGA
目录页面	页码205 (C-2-2019)
GTIN	4046356021005
单件重量（含包装）	174 g
单件重量（不含包装）	166 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	6
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I _N	1.5 A

机械特性

机械参数

插／拔周期	≥ 100
-------	-------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.2 Nm (M8 连接器)
------	-----------------

连接器

连接1

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1522215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

类型	自由出线
----	------


连接2

类型	孔式 直头 M8
位数	6
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	34 kg/km
位数	6
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	32x 0.10 mm
AWG, 信号线	24
导线横截面	6x 0.25 mm ² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1.17 mm ±0.02 mm
电缆外径	5 mm 5.00 mm ±0.15 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
填充层材料	PE
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	棕色、白色、蓝色、黑色、灰色、粉色
厚度, 绝缘	≥ 0.21 mm (线芯绝缘)
厚度, 外部护套	大约 0.70 mm
总绞线	6根线芯缠绕在填充线芯上
最大导线电阻	78 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 MΩ*km (20 °C时)
额定电压, 电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径, 固定安装	5 x D
最小弯曲半径, 活动安装	10 x D
最小弯曲半径, 固定式安装	25 mm

1522215
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

最小弯曲半径，移动式安装	50 mm
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合DIN UL 20549标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性
	防水解，防细菌腐蚀
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
	IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

标准和规范

标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆


1522215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>




图纸

尺寸图



M12 孔式 x 1, 直头

示意图



M8孔式的引脚分配, 6芯

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1522215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

电路图



M8孔式触点分配

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1522215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

UL 认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1.5 A	-	-

cUL Listed 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1.5 A	-	-

EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1522215

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS - 传感器/执行器电缆



1522215
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522215>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.982千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn