

Torq Typhoon

Gant d'impact haute résistance aux coupures avec renfort pince

Un gant souple sans couture résistant aux coupures de niveau E avec de la mousse de nitrile sur la paume pour maximiser la préhension. La conception ergonomique du TPR permet une souplesse exceptionnelle

Caractéristiques

- ▲ Résistance aux coupures : niveau E / ANSI A5
- ▲ La doublure de jauge 13 (HPPE, acier) offre une grande dextérité pour une manipulation fine
- ▲ Excellente préhension avec un revêtement en mousse de nitrile sablée sur la paume.
- ▲ Zones de protection denses et moulées en TPR sur les articulations, les doigts, le pouce et le dos de la main.
- ▲ Le TPR de conception ergonomique suivent le mouvement de la main en réduisant la fatigue de la main
- ▲ Les zones TPR sont cousues à la doublure pour une résistance accrue
- ▲ Le poignet en élastique offre un ajustement sûr



Certifications

CAT II

EN 388:2016
+ A1:2018

4X42EP

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Industrie pétrolière et gazière

- ▲ Secteur maritime
- ▲ Voirie et infrastructures

Applications

- ▲ Application aéronautique
- ▲ Réparations et entretien des autoroutes
- ▲ Travaux manuels
- ▲ Démolition
- ▲ Perçage et alésage
- ▲ Extraction et raffinage de combustibles fossiles

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Torq Typhoon

Gant d'impact haute résistance aux coupures avec renfort pince

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Fibre d'acier, Nylon, jauge13
	Revêtement:	Nitrile rugueux
Couleur	Gris / Noir	
Longueur	240mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

M	SKG00010HF	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
L	SKG00010HH	
XL	SKG00010HJ	
XXL	SKG00010HL	
XXXL	SKG00010HN	Nombre d'articles par boîte 60 x Paires

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747