

特点

- IP67 等级
- 可墙壁安装
- 此系列电源提供红色和蓝色 连接器
- 此系列的额定电压为 415V 和 230V
- 斜角插座、可实现更方便的连接
- 该系列中提供的所有型号均高度可靠且 质量很好
- 联锁和漏电保护器 (漏电保护器) 保护

RS IP67 Pro red 壁装 3P r4p+n+e 刚果民盟工业电源连接 器插座、额定电压为 32.0a 、 415.0 v

RS 号: 410-022



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖的 RS Pro 提供一系列高质量壁装电源连接器。这些连接器按照工业标准制造、易于组装、是极佳的工业插头解决方案、适用于为各种不同电压要求的工具和机械供电。

一般规格

语法说明	互锁插座 + 刚果民盟
商用系列	提前 2.
小时位置	6h
极格式	3P+N+E
性别	母
身体方向	斜角
材料	工程塑料
颜色	红色
应用	为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动力

电气规格

电流类型	交流
额定电流	32A
额定电压	415V
工作频率	50Hz; 60Hz
插头 / 插座	插座
终止方法	预接线
刚果民盟保护	带刚果民盟的主开关

机械规格

安装类型	壁挂式安装
------	-------

保护类别

ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



