

MMCPLO6AFS

Plug RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°

+ AVANTAGES

- Ouverture / Fermeture sans outils
- Performance Classe Ea
- Adapté aux câbles de section AWG22



DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le plug RJ45 blindé CAT6A MMCPLO6AFS est dédié pour le raccordement direct d'équipement IP.

- Equipé d'une bague de serrage à l'arrière qui assure un bon maintien mécanique du câble.
- Répond aux exigences de la classe Ea et du dernier standard PoE.
- Montage et connexion sans outil.
- Convient aux applications LAN et MAN jusqu'au 10 Gbits Ethernet (IEEE 802.3an).

PERFORMANCES

Connecteur	Système
60603-7-51 Cat6A	TIA 568-C.2 Cat 6A
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Classe Ea - EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3 af, at et bt (PoE / PoE+ / 4PPoE)

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Type de câble :	Multibrins AWG26 à AWG24 Monobrin AWG26 à AWG22	Dimensions : 57 x 11,6 x 14,4 mm (P x l x H)
Diamètre câble :	entre 5,5 et 8,5 mm	Corps : Zamac 360°
Diamètre isolant max :	1,5 mm	Contacts : Phosphore - Bronze
		Code couleur: TIA 568B

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Résistance de contact :	≤ 100 mΩ
Résistance d'isolant :	≥ 1000 MΩ to 500 Vdc
Tension admissible :	125 Vac RMS
Cycle d'insertion :	> 750
Tension d'utilisation :	< 72V Dc
Puissance admissible :	90 W (4PPoE)

INFORMATIONS DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MMCPL06AFS	Plug RJ45 sans outil CAT6A blindé 360°	Unité