

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20116

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 2 faces
2,45 m



Principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme | OptiLine |
| Nom du produit | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Pôle |
| Type de produit | Pôle |
| Type de pôle | À deux faces |
| Finition de surface | Anodisé |
| Mode de fixation du pôle | Installation mobile |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Couleur | Naturel |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm |
| Matière | Aluminium anodisé |
| Quantité du paquet 1 / Unité | Lot de 1 |
| Hauteur | 2450 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Largeur | 116 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP30 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh |
| REACh free of SVHC | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |
| Régulation RoHS Chine | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | <input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |