



Protection coupure

KRYTECH 578

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5 N (510 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Gant de protection contre les coupures de couleur foncée, idéal pour une utilisation dans des environnements de travail salissants

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Gant sans couture doté des technologies de guipage et de vanisage, qui optimisent le confort et la dextérité
- L'enduction polyuréthane assure une respirabilité optimale



Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable 3 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



Bénéfices additionnels

- La couleur foncée limite les taches sur le gant dans les environnements salissants et favorise une utilisation plus durable
- Format d'emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.



Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie du papier
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces ou de tôles ébarbées
- Manipulation de carton, papier
- Assemblage automobile
- Montage de précision



Protection coupure

KRYTECH 578

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/21/0830
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE