

# EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2716680>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 6.15 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 2716680          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE1Z2X           |
| 产品关键代码     | BE1Z2X           |
| 目录页面       | 页码480 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918061968    |
| 单件重量（含包装）  | 4.377 g          |
| 单件重量（不含包装） | 4.3 g            |
| 原产地        | PL               |

# EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2716680>



## 技术数据

### 产品属性

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 插入式桥接件  |
| 位数   | 10      |
| 针距   | 6.15 mm |
| 电位   | 10      |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 针距 | 6.15 mm |
|----|---------|

### 材料规格

|      |               |
|------|---------------|
| 颜色   | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 | 铜缆            |
| 绝缘材料 | PA            |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C                              |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

### 安装

|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 螺钉安装 |
|------|------|

# EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件



2716680

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2716680>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2716680>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)