

产品参数表

规格



无马达报警灯 - 绿色 - DC12~24V

XVR3B03

主要信息

产品系列	Harmony XVR
产品类型	声光报警器
产品短名	XVR3
指示装置类型	LED 单元
安装直径	100 mm
灯源	LED灯泡, 绿色
产品应用	叉车 推土机 无人行车(AGV)

补充信息

信号类型	闪烁 旋转 频闪
组装方式	已组装
材料	聚碳酸酯 (PC): 外壳 PBT+PC: 灯体 EPDM: 底座
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流
额定工作电压 [Ue]	10...30 V DC
瞬间峰值电流	3 A
功耗 W	2.8 W
标识	CE
安装方向	垂直 室内 侧面 室内 倒转 室内 垂直 室外
绝缘等级	Class II
电流消耗	3000 mA
长度	100 mm
宽度	100 mm
高度	139 mm
净重	0.484 kg

环境

运行温度	-20...50 °C
------	-------------

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性。

贮存环境温度	-35...70 °C
相对湿度	35...85 % 无凝结
抗振动	4.6 gn (侧面) 4.6 gn (倒转) 7.1 gn (垂直)
IP 保护等级	"IP65" (垂直) IP23 (侧面) IP23 (倒转)

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.5 cm
Package 1 Width	14.3 cm
Package 1 Length	13.8 cm
Package 1 Weight	3.68 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	29.44 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	合规
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图


尺寸




安装和间隙

面板开孔

直连接线




侧面接线



接线


接线图



- (1) 黑色
- (2) 白色
- (3) 熔断器 (额定电流 > 2A)

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

