

## 特点

- 高质量尼龙轮胎
- 旋转脚轮
- 防滑橡胶支脚
- 减振橡胶支脚

## RS Pro 脚轮、750kg 负载能力、75mm 轮直径

RS 号: 611-4470



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 是一系列多功能调平脚轮。这些轮毂用途广泛、是需要移动但安装牢固且固定的设备的理想选择。它们可用于多种应用、如自动售货机、医疗设备和 workstation。该板为钢、带 khaki 粉末涂层、而支架为铝压铸、还在滚珠上具有双层球、用于完全旋转。

## 一般规格

旋转	旋转
重量等级	大负荷
承载能力	750kg /1pcs
负载能力 / 4pcs	1000kg
轮胎材料	尼龙
轮毂材料	尼龙
包括制动器	否
特点	耐腐蚀、耐冲击、减震
应用	自动售货机、医疗器械、workstation、测量仪器

## 机械规格

安装类型	板
车轮直径	75mm
轮距 / 轮距宽度	30mm
总高度	120mm
固定孔数	4
固定孔尺寸	11mm
轮毂轴承类型	滚珠轴承
调平范围	12mm
偏移	53mm

固定中心规格	
固定中心	95mm x 95mm
固定中心（长度）	95mm
固定中心（宽度）	95mm

固定板规格	
固定板尺寸	70mm x 70mm
固定板长度	70mm
固定板宽度	70mm

#### 操作环境规格

工作温度	-10°C 至 90°C
------	--------------



### Technical Data

Wheel Diameter	75 mm
Width of Tread	30 mm
Hardness of Tread	70 Shore D
Size of Plate	95 x 95 mm
Plate Hole Centers	70 x 70 mm
Plate Hole	11 mm
Leveling Extent	12 mm
Offset	53 mm
Overall Height	120 mm
Temperature	-10 ~ +90 °C
Load Capacity / 1pcs	750 kg
Load Capacity / 4pcs	1,500 kg

