




Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005A06



Application		
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	245,8
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10976



Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005A06

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune