




Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 12 041 6050 000
规格	har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
浩亭电子目录	https://harting.com/14120416050000

标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	排针

版本

连接方式	PCB至电缆
针数	4
应用领域	用于 THR 回流焊接
包装内容	每卷 350 个

技术参数

插针排	1
针间距 (接线端)	5 mm
污染等级	3
传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
放电距离	3.7 mm
爬电距离	3.7 mm
极限温度	-40 ... +105 °C
绝缘组	II (400 ≤ CTI < 600)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	PA66/6T
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀银 界面端 镍表面镀银 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	350
净重	2.043 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140279810
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415