

2203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203137>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

手持式外壳，T-Medium，浅灰色，前部水平闭合，包括两个半壳体，两块前面板及螺钉



优势

- 适用于手持式设备
- 轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
- 符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
- 模块化设计，安装更便捷

商业数据

订货号	2203137
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFABA
产品关键代码	ACFABA
GTIN	4055626376905
单件重量（含包装）	228.2 g
单件重量（不含包装）	228.2 g
原产地	DE

HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 电子模块外壳

2203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203137>




技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	手持式外壳
壳体系列	HCS
型号	阶式
带通风口	否
电池仓	否

尺寸

尺寸图	
宽度	92 mm
高度	216 mm
深度	40 mm
正面带面板	顶部, 1 x (59.9 mm x 20.9 mm)
	底部, 1 x (59.9 mm x 17.9 mm)

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$
绝缘材料	II
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	80 °C
测试持续时间	1 h

2203137
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203137>

力	20
---	----

防护等级（IP代码）

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 80 °C
相对湿度（存放/运输）	95 %

PCB数据

PCB支架数量	3
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

包装规格

包装类型	盒装
------	----


HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 电子模块外壳

2203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203137>



图纸



示意图——更多信息请见下载中心内的产品类别图纸

HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 电子模块外壳



2203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203137>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%