

D25134KP-QS

Perforateur SDS-plus 800W 2.8J



5035048640111



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.8J Régime à vide (tr/min) : 0-1500 Ø perçage bois/béton/métal/trépan (mm) : 30/26/13/65 Cadence de frappe (cps/min) : 0-5540 Niveau de vibrations (m/s²) : 15.7 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Mandrin à changement rapide

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrage de 4 à 22 mm de diamètre
- Mandrin changement rapide, utiliser votre mandrin 3 mors pour percer le bois métal
- Formes arrondies offrant une meilleure tenue, plus confortable, en toutes applications
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
- Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d'air dans les yeux de l'utilisateur
- Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances
- Étanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une meilleure longévité à l'outil
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation
- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Butée de profondeur (x1)
- Mandrin changement rapide 13 mm (x1)
- Coffret (x1)

Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 30 mm
 - Puissance : 800 W
 - Alimentation électrique : 800 W
 - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm

D25134KP-QS

Perforateur SDS-plus 800W 2.8J

5035048640111



Produit faisant partie de la composition D25134KP-QS

Ref	Titre
10mm (x2)	
D25134K-QS	Perforateur SDS-plus 800W 2.8J
DT60302-QZ	Pack de 6 forets SDS-Plus Ø
DT60330-QZ	Pack de deux burins plats 250x20mm et 250x40mm et d'une pointe 250mm SDS-Plus
MP17225-QZ	TSTAK STICKERS FOR D25134KP