

CARACTERISTIQUES

- Caoutchouc néoprène noir
- Souple
- Durables
- Personnalisable
- Résistant à l'ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement atmosphérique

Feuille de caoutchouc noir de RS PRO, 1 m x 600 mm x 3 mm

RS code commande : 506-3157



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation d'une série de feuilles en caoutchouc néoprène de RS PRO. Ces feuilles en caoutchouc néoprène noir sont adaptées pour une utilisation, à l'intérieur et à l'extérieur, et offrent une résistance modérée au vieillissement atmosphérique, à la lumière du soleil, aux huiles et aux graisses.

Options de feuille en caoutchouc de RS PRO

- 1 m x 600 mm x 1,5 mm - RS code commande : 506-3163
- 1 m x 600 mm x 3 mm - RS code commande : 506-3157
- 1 m x 600 mm x 6 mm - RS code commande : 506-3141
- 1 m x 600 mm x 12 mm - RS code commande : 506-3113
- 1 m x 600 mm x 10 mm - RS code commande : 506-3135
- 1 m x 1,2 m x 1,5 mm - RS code commande : 506-3107
- 1 m x 1,2 m x 3 mm - RS code commande : 506-3208
- 1 m x 1,2 m x 6 mm - RS code commande : 506-3191
- 1 m x 1,2 m x 10 mm - RS code commande : 506-3185
- 1 m x 1,2 m x 12 mm - RS code commande : 506-3179

Caractéristiques

Couleur	Noir
Adaptation	Huile pour animaux ; Eau froide ; Acide diluée ; Alkali dilués ;
Allongement	300%
Dureté	60+/-7
Finition	Lisse
Duromètre	Shore A
Densité (gramme/cm³)	1,35
Application	Isolation acoustique, bruit et chaleur

Spécifications mécaniques

Longueur	1m
Epaisseur	3mm

Largeur	600 mm
Résistance à la traction	5N/mm ²

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale	70 °C
Température d'utilisation minimale	-10°C