

HPP V4 RJ45 coupler Cat.6A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 345 1560
规格	HPP V4 RJ45 coupler Cat.6A
浩亭电子目录	https://harting.com/09453451560

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
标识	RJ45
原件	连接器
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
锁定类型	PushPull

技术参数

传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-3-106 变体 4 (V4) EN 45545-2
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	35 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140059979
eCl@ss	27440190 工业连接器 (未指定)
ETIM	EC001264
UNSPSC 24.0	39121409