

ADHESIF KAPTON

42-020-00xx

Conçu pour des applications masquantes à haute température
 Compatible à une utilisation en salle blanche



Spécifications Produit

Matière :	Polyamide faiblement générateur de charges avec adhésif siliconé
Epaisseur :	65µm
Adhésivage à l'acier :	650g/f/in (ASTM D3330)
Limite à la traction :	5kg/f/c (ASTM D3759)
Elongation :	63% (ASTM D3759)
Classe d'isolement :	200 UL file E230272
Classe d'isolement :	Bonne (test à 180°C/heure)
Température d'utilisation :	260°C
Génération de charge :	< 50 Volts (@ 50% RH, 20°C)
Durée de vie :	Maximum 1 an (emplacement sec, température <24°C)
Classe de propreté :	ISO 6
Rouleaux :	Diamètre du mandrin 76mm Longueur des rouleaux 33m

Utilisation recommandée

- Lors de l'application d'un film adhésif sur quelque surface que ce soit, assurez-vous que la surface ait été préalablement dégraissée ou nettoyée de toute pollution (poudre, poussière)
- Les performances de l'adhésif doivent être vérifiées si celui-ci est utilisé sur des matières contenant des plastifiants.

Références et Dimensions

Référence	Dimensions
42-020-0006	33 m x 6 mm
42-020-0009	33 m x 9 mm
42-020-0012	33 m x 12.7 mm
42-020-0016	33 m x 16 mm
42-020-0019	33 m x 19 mm
42-020-0025	33 m x 25 mm