

特点

- 碳化钨尖端
- 一体式轴
- 3层切削刃、用于高效切割
- 特别适用于多种材料、如钢、铜、黄铜
- 生成干净且精确的孔
- 带弹出弹簧的定心钻
- 切割深度为 12mm
- 以坚固的存储箱供货

RS Pro 齿尖 22 → 64mm 孔锯 设置

RS 号: 918-6428



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

rs RS Pro 件装碳化钨孔锯套件、这是一套坚固的孔锯、特别适用于在各种材料中切割干净且精确的孔、如钢、铁、铜等。此高质量套件包括 6 个带一体式轴的孔锯、确保在连接到电动工具时、心轴保持在原位、以在切割时提高稳定性和可靠性。孔锯具有硬质合金尖端、使其可以轻松地在材料中切割孔、而不会损坏周围区域。此外、该套件还包括定心钻和弹出弹簧、为孔锯开始精确切割提供了指导。弹出弹簧可安全、高效地从孔锯上移除材料、防止受伤和损坏孔锯或材料。RS Pro saw 套件特别适用于 在各种应用中的材料中切割孔。

一般规格

类型	孔锯
钻头类型	孔锯套件
包括心轴	是的
材料	碳化钨尖端
双金属	否
件数	6.
设置内容	22mm - 29mm - 35mm - 44mm - 51mm - 64mm 、 1pc 定心钻
应用	安装门硬件、为管道、管道或电气布线和布线创建孔、安装排水管、安装灯具、在砖石建筑中创建孔或通风孔

机械规格

直径	22mm 至 64mm
切割深度	12mm
柄直径	10mm



Size(mm)	Stainless steel(rpm)	Steel(rpm)
18~21	300-700	700-1000
22~30	200-450	500-800
31~40	175-315	300-600
41~50	125-225	200-500
51~60	95-195	200-400
61~76	80-150	150-300
above 80	60-120	100-200