
**PHUSE30-XL** [↗](#)**Coulisseaux-tendeur complet**

Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

**X-life****Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

**dimensions principale & données de performance**

|                     |          |                                |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| d                   | 30 mm    | Alésage                        |
| H                   | 103 mm   | Hauteur de bride               |
| A                   | 28 mm    | Hauteur logement               |
| V                   | 88 mm    | Diamètre d'épaulement logement |
| L                   | 187 mm   | Longueur totale                |
| C <sub>0</sub> or G | 11.300 N | Capacité de charge (logement)  |
| ≈m                  | 2,8 kg   | Poids                          |

**Cotes de montage**

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| N              | 11,5 mm | Trou de fixation                 |
| J              | 140 mm  | Distance trous de fixation       |
| J <sub>1</sub> | 80 mm   | Distance entre les trous largeur |



Dimensions

|                |       |                                              |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| L <sub>1</sub> | 50 mm | Distance axe arbre                           |
| A <sub>2</sub> | 22 mm | Largeur logement                             |
| H <sub>1</sub> | 52 mm | Hauteur guidage                              |
| K <sub>1</sub> | M12   | Vis de réglage                               |
| S              | 4 mm  | Épaisseur de bride                           |
| F              | 20 mm | Distance trous de fixation extérieurs        |
| G              | 65 mm | Déplacement axial                            |
| Q              | M6    | Taraudage de raccordement pour lubrification |

information additionnelle

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| HUE06           | Corps de palier       |
| HUSE07          | Logement (pièce 2)    |
| GRAE30-XL-NPP-B | Désignation roulement |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |