

D-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770891

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770891>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板， 针距: 5.08 mm， 深度: 53.5 mm， 宽度: 2.5 mm， 高度: 50 mm， 位数: 1， 颜色: 灰色



商业数据

订货号	2770891
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码324 (CL-2005)
GTIN	4017918068127
单件重量 (含包装)	4.01 g
单件重量 (不含包装)	3.91 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	端板
产品系列	DECKEL + RZ + DP
位数	1
针距	5.08 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-40 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

尺寸

宽度	2.5 mm
高度	50 mm
深度	53.5 mm
针距	5.08 mm

D-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770891

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770891>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UKK 3-MSTB-5,08 - 端板

2770891

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2770891>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn