

# Scheda dati

Specifiche



## Licenza Buildtime Professional Team digitale , Operatore Ecostruxure Terminal Expert

HMIPELCZLTPAZZ

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 12 dic 2025

⚠ In esaurimento

### Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tipo Prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo software	Professional
Tipo di licenza	Licenza node locked
Variante	Buildtime
Versione software	V3.5 SP1
Operating system requirement	Windows 10 64 bit
Requisiti di sistema	8 GB RAM 30 GB di spazio hard-drive
Lingua	Inglese Italiano Cinese Spagnolo Francese Tedesco Portoghese Coreano

### Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Perpetual
----------------------	-----------

<b>Protocollo porta comunicazione</b>	CANopen slave Couzet Automation Millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO master Control Techniques Modbus SIO master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi A series Ethernet Mitsubishi FX series CPU direct Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Q series CPU direct Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA series serial Modbus Organization Modbus SIO ASCII master Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP master Modbus Organization Modbus TCP slave Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP Profibus DP slave Rockwell Automation Ethernet/IP Rockwell Automation DH485 Schneider Electric Modbus SIO master Schneider Electric Modbus TCP master Schneider Electric Modbus TCP master via USB Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct Siemens TIA portal Ethernet websocket Rockwell Automation DF1 OPC UA Foundation OPC UA server
<b>Versione software precedente</b>	V3.5
<b>Funzione software</b>	Design professionale dello schermo Simulazione Allarmi ed eventi Blocky script Convertitori Ambiente di interfaccia a finestre Esportazione con formato CSV e delimitatore di tabulazione Importazione con formato CSV e tabulazione Registrazione dei dati e delle operazioni Sviluppo multilingue Tabelle multilingue Binding e proprietà degli oggetti Binding e proprietà del target Trasferimento del progetto (Ethernet, filesystem, cavo USB) Ricette Schermate (contenuti e cartelle) Sicurezza (livelli, progetti, utenti) Impostazioni del progetto e dell'applicazione Tastiera di sistema Script di testo Temi colore Variabile (array, binding, proprietà, strutture) Sistema di aiuto online e integrato OPC UA Server Web server API
<b>Compatibilità Gamma</b>	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
<b>Opzione hosting</b>	On-premise
<b>Dimensioni licenza</b>	Team (10 stazioni)

---

<b>Processor requirement</b>	Intel core i3 8va generazione Intel core i5 8va generazione
<b>Risoluzione display</b>	1280 x 720 pixels HD
<b>Risoluzione visualizzazione</b>	1280 x 720 pixels HD

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 mesi

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

**Features**

**EcoStruxure™ Operator Terminal Expert**

-  Create highly responsive screens with ease
-  OPC-UA with state-of-the-art encryption to ensure data protection
-  Live antialiasing and vector graphics promote clear design and scalability
-  HTML5 web page operation with encrypted remote access using EcoStruxure™ Secure Connect
-  Gestures and ready-made navigation
-  Remote visualization on PC or Tablet / Smartphone with Web Viewer features

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

#### Technical Benefits

##### EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

