


E12613



Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	30,5
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	0,6...1,5

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12613




Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

