



PRODUCT-DETAILS

OHYS1RH

OHYS1RH HANDLE



概要信息	
产品型号	OHYS1RH
产品ID	1SCA105295R1001
欧洲商品编号(EAN)	6417019412252
目录说明	OHYS1RH HANDLE
详细描述	OHYS1RH HANDLE

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC301020C0201

说明书和手册	1SCC390064M0004
机械制图	1SCC390185F0001
	1SCC390184F0001
	OH_S1RH_palikka.igs

环境条件

防护等级	IP54
------	------

订货信息

最小起订量	10 piece
海关关税号	85389099
原产地	Lithuania (LT)

尺寸

产品净宽	48 mm
产品净高	48 mm
产品净深	35 mm
产品净重	0.035 kg

包装信息

1级包装单元	1 piece
1级包装宽度	48 mm
1级包装长度	48 mm
1级包装高度	36 mm
1级包装 总重	0.039 kg
1级包装 EAN	6417019412252

技术参数

颜色	Red-Yellow
防护等级	IP54
Handle Color	Red / Yellow
手柄类型	Selector
Lock Type	No

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1SCC390030D2704
------------	-----------------

分类

对象分类代码	N/A
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	3038 >> Handles or knobs

e级	V11.1 : 27370414
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3661922

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → DC Switch-Disconnectors
低压产品及系统 → 开关类产品 → 隔离开关

