


灯罩

704.601.2


分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.601.2...>

您的产品:

---



## 704.601.2 灯罩

### 正面

正面形式: 圆形

### 操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 铝

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 不透明

灯罩类型: 带前圈手柄

### 机械特性

重量: 0.002 kg

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### 其他

简述: 灯罩, Ø 23.7 mm, 不发光的, 红色, 平面的, 铝

尺寸: Ø 23.7 mm

内部尺寸: Ø 20 mm

提示: 由于生产技术原因, 阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同  
为了获得IP65, 必须使用刻印板零件号704.609.X