

特点

- 高柔性、抗切割且耐磨损
- 无硅树脂
- 特别适用于气动控制和化学传输管路
- 温度范围 -50°C 至 $+55^{\circ}\text{C}$
- 低气体渗透性

RS Pro 软管黑色聚氨酯 6mm x 30m US98A 系列

RS 号: 774-7012



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供一系列空气软管，特别适用于输送空气、气体或液体。这些软管不易出现小疵点，例如磨损、切割或纽结。每根软管均由聚氨酯材料制成，这种材料常用于涉及化学品或危险液体的应用。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

颜色	黑色
材料	us 98A 聚氨酯酯基座
管筒数	1
特殊功能	高度灵活
应用	化学制品、燃料、油、水

机械规格

软管内径	4mm
软管外径	6mm
长度	30m
壁厚	1mm
肖氏硬度-刻度 d	肖氏 A98 ± 2.

操作环境规格

最大工作压力	11 bar
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+70°C
爆破压力	33 bar



Article No	Hose ID / OD (mm)	Wall Thickness (mm)	Hose Length (M)	Color	W.P (bar)	B.P (bar)
7746996	2.5 / 4	0.75	30	Black	13	39
7747009	2.5 / 4	0.75	30	Blue	13	39
7747002	2.5 / 4	0.75	30	Green	13	39
7747006	2.5 / 4	0.75	30	Red	13	39
7747015	2.5 / 4	0.75	30	Yellow	13	39
7747018	2.5 / 4	0.75	30	Clear	13	39
7747012	4 / 6	1.00	30	Black	11	33
7747021	4 / 6	1.00	30	Blue	11	33
7747024	4 / 6	1.00	30	Green	11	33
7747028	4 / 6	1.00	30	Red	11	33
7747037	4 / 6	1.00	30	Yellow	11	33
7747030	4 / 6	1.00	30	Clear	11	33
7747034	5 / 8	1.50	30	Black	13	39
7747043	5 / 8	1.50	30	Blue	13	39
7747046	5 / 8	1.50	30	Red	13	39
7747040	5 / 8	1.50	30	Yellow	13	39
7747059	5 / 8	1.50	30	Clear	13	39
7747052	7.5 / 10	1.25	30	Black	8	24
7747056	7.5 / 10	1.25	30	Blue	8	24
7747065	7.5 / 10	1.25	30	Red	8	24
7747068	7.5 / 10	1.25	30	Clear	8	24
7747062	9 / 12	1.50	30	Black	7	21
7747071	9 / 12	1.50	30	Blue	7	21
7747074	9 / 12	1.50	30	Red	7	21
7747078	9 / 12	1.50	30	Clear	7	21