

Sensilite®

48-100

Conçus pour les applications légères
requérant confort et bonne résistance à
l'abrasion

Anciennement connu comme : Sensilite



Usages multiples



Coupures



Applications légères

Gants blancs polyvalents en polyuréthane, conçus pour une manipulation légère et confortable

- Durabilité améliorée** : Les gants de travail industriels HyFlex® 48-100 possèdent des niveaux de résistance à l'abrasion conformes aux normes ANSI/EN.
- Dextérité accrue** : Leur revêtement en nylon fin et flexible permet une utilisation quotidienne dextre et sans contrainte.
- Couleur blanche** : le ton plus clair de ces gants HyFlex® garantit la qualité du processus et permet d'éviter la contamination croisée.
- Tactilité optimisée** : L'enduction PU sur la paume des gants HyFlex® 48-100 PPE offre une grande sensibilité tactile, pour une manipulation précise dans des conditions sèches ou légèrement huileuses.
- Une véritable polyvalence** : Légers, résistants et tactiles, les gants industriels HyFlex® 48-100 sont utilisés pour une multitude d'applications diverses.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Réparation et maintenance d'équipements
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Chargement et déchargement de pièces ou caisses rugueuses
- Saisie de pièces et accessoires

Sensilite®

48-100

Conçus pour les applications légères
requérant confort et bonne résistance à
l'abrasion

Anciennement connu comme : Sensilite

Principales propriétés

- Revêtement PU sur la paume** : résistance à l'abrasion conforme à la norme ANSI/EN
- Doublure en nylon fin** : Confort dextrogyre pour les travaux légers
- Couleur blanche** : Gants EPI sans danger pour les processus, évitant la contamination croisée

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 48-100	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 265 mm/ 8.27-10.43 pouces	Blanc	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et
Caribes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansll Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell