

PERFORATEUR SDS-PLUS 710W 2J

- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 22 mm de diamètre.
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger.
- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage.
- Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces «clés».
- Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque.
- Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances.

Force de frappe (E.P.T.A.) : 2J
Régime à vide (tr/min) : 0-1550
Ø perçage bois/béton/métal/trépan (mm) : 30/22/13/50
Cadence de frappe (cps/min) : 0-5680
Niveau de vibrations (m/s^2) : 13.6
Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3



Livrée avec poignée latérale multi-positions,
butée de profondeur

D25033-QS

5 054 905 036 508