

## 1 poorts 60W PoE injector + PoE splitter set

Productcode: UPOESPLT1G



Deze 60 W PoE injector + PoE splitter set wordt geleverd met een 60 W Power over Ethernet injector, waardoor PoE via PoE wordt toegevoegd.

Voldoet aan IEEE 802.3bt en ondersteunt tot 60 W PoE, zodat u meer kunt doen dan alleen uw IP telefoon of draadloze router voeden. Met 60 W PoE kunt u meer stroom vereisende apparaten ondersteunen zoals thin clients, POS-systemen, laptops of digital signage, op een afstand tot 100 meter.

Zowel de PoE injector als de PoE splitter zijn eenvoudig te installeren. Ze ondersteunen plug & play installatie en hebben een compact, all-in-one design en een duurzame, wandmonteerbare metalen behuizing. De PoE splitter is voorzien van een 12V/19V/24V DIP switch op het frontpaneel die 24V gelijkspanning levert voor industriële apparatuur of 12V/19V DC output voor gangbare netwerkkapparaten, waardoor het aantal toepassingen wordt vergroot.

StarTech.com biedt netwerkproducten die uw netwerken uitbreiden tot verder gelegen plaatsen op extreme afstanden, maar maximale schaalbaarheid van uw netwerk. Deze 60W PoE injector + PoE splitter set wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- PoE pan-kantel-zoom camera's
- Thin clients

- All-in-one touchscreen pc
- Weergave van digital signage op verder gelegen schermen

## Eigenschappen

- Splitter scheidt de PoE voeding van de data via de RJ45 Ethernet-kabel in 12V/19V/24V DC output
- Injector levert Ethernet digitale data met 54V gelijkspanning via twisted-pair kabels
- Ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps over een afstand tot 100 meter
- Injector voldoet aan IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
- Splitter voldoet aan IEEE 802.3af/at standaard met 802.3bt compatibiliteit

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	328.0 ft [100 m]
Max. afstand	100 m / 330 ft
Flow-control	Ondersteunt geen flow control  (Alle poorten zijn 'pin to pin pass')
Beheer op afstand mogelijk	Nee
Auto MDIX	Nee
Full duplex	Nee



ondersteuning

Jumbo Frame Support Nee

Switching-architectuur Geen ondersteuning van switching architectuur

Algemene specificaties PoE gebruik: 60W+<br/> 40 W<br/> 20 W

Ondersteunde spanning: 12 V<br/>19 V<br/>24 V

MTBF 50.000 uur bij 25 °C

---

Connector(en)

Connector A RJ-45 (PoE+)

RJ-45 (PoE+)

Connector B RJ-45

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.

- United States Patent No. 5,406,260 (expired)
- United States Patent No. 6,650,622
- United States Patent No. 7,457,250
- United States Patent No. 8,155,012
- United States Patent No. 8,902,760
- United States Patent No. 8,942,107
- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

---

Indicatoren

LED-indicatoren Systeemvoeding

PoE in gebruik

Legacy modus



PoE gebruik 20W/40W/60W+

---

Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2A
Uitgangsspanning	54 DC
Uitgangsstroom	12VDC @ 5A
	19VDC @ 3.15A
	24VDC @ 2.5A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	71.82

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 degrees C
Opslagtemperatuur	-10 to 70 degrees C
Vochtigheid	5% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

---


Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Brown
Type behuizing	Staal
Lengte product	15.4 in [39.0 cm]
Breedte product	9.2 in [23.3 cm]
Hoogte product	3.3 in [85.0 mm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.2 in [28.4 cm]
Package Width	13.1 in [33.4 cm]



Package Height 2.8 in [70.0 mm]

Verzendgewicht  
(verpakt) 4.1 lb [1.9 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	PoE splitter
	PoE-injector
	universele voedingsadapter
	Voedingskabels (NA/JP, GB, EU, AU)
	DC stekkerkabels
	RJ45 netwerkkabel
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

