

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - 导轨安装支架



1404219

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404219>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



重载导轨安装支架，下部支架，适配双锁扣，配套带双锁扣的插头外壳或HC-CIF-..HFFD...上部支架，用于B10型插芯，适用于NS35/7,5 DIN导轨

优势

- 稳定的金属型号
- 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

商业数据

订货号	1404219
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码685 (C-2-2019)
GTIN	4046356681919
单件重量（含包装）	156.3 g
单件重量（不含包装）	156.3 g
原产地	PL

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - 导轨安装支架




1404219
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404219>

技术数据

产品属性

产品类型	导轨安装支架
外壳类型	导轨安装支架
系列	HC-CIF-AL
类型	B10
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	56 mm
高度	85 mm
长度	93.5 mm

材料规格

标识材料	铝模铸，无镀层
外壳材料	铝模铸，无镀层

机械特性

机械参数	
锁紧类型	螺母
	针脚

环境和真实条件


环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------


图纸

尺寸图



尺寸图 俯视图

尺寸图



尺寸图

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn