

VS-PSC 1,5/5-M - 插芯

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688825>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

POWER-SUBCON插座，用于安装侧，5芯，屏蔽，绿色，安装壁厚度高达2.0或4.5mm，带空间补偿销SW 5L5/4-40 UNC-M 3 x 8



商业数据

订货号	1688825
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABNCAB
产品关键代码	ABNCAB
目录页面	页码215 (C-2-2013)
GTIN	4017918189716
单件重量（含包装）	8.22 g
单件重量（不含包装）	6.704 g
原产地	PL

VS-PSC 1,5/5-M - 插芯

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688825>



技术数据

说明

操作注意事项	只能在不带负载的情况下才能启动MINI COMBICON插拔式连接器。如果因为操作原因需要带有小型负载，可根据需要提供经验值。
--------	---

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	5
型号	针式

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定电压(III/3)	250 V
额定过电压	4 kV
额定电流	8 A
接触电阻	3 mΩ
绝缘电阻	1 TΩ
传输介质	铜缆

连接数据

连接方式	PCB 连接
------	--------

尺寸

宽度	39.1 mm
高度	13.7 mm
长度	20.8 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀锡
接触件载体材料	PA

机械特性

机械参数	
插／拔周期	≥ 100

环境和真实条件

VS-PSC 1,5/5-M - 插芯

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688825>



环境条件


保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C

安装


安装类型	螺纹
------	----

图纸

示意图



开孔图/焊盘环宽



钻孔图

VS-PSC 1,5/5-M - 插芯

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688825>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/5-M - 插芯

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688825>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn